









【表2】圧縮量の計測

	A		B	
	ボトルを挟み込んで潰す		立てた状態で上から踏み潰す	
				
	円筒に詰めた高さ(cm)(圧縮率%)			
	潰す前	A	B	
ペットボトル混合 <内訳> 2L飲料3本、 1.5L飲料1本、 500ml薄型天然水7本、 500ml厚型5本、 350ml厚型1本				
	55cm (100%)	30cm (55%)	30cm (55%)	
アルミ缶・スチール缶混合 <内訳> 500mlアルミ缶ビール4本、 350mlアルミ缶ビール19本、 350mlアルミスクリュウキャップ2本、 200mlスチール缶コーヒー7本				
	31cm (100%)	11cm (35%)	12cm (39%)	